

**kabelové oko, konec svorky
VSRI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSRI/0,5-1,0
Objednací číslo	1491510000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300963
Mnž.	50 ks

**kabelové oko, konec svorky
VSRI/0,5-1,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	1,1 g
----------------	-------

Konektory

Délka 1 (l1)	36 mm	Délka 2 (l2)	15 mm ²
Identifikační barva	červená barva	Izolace	Plně izolováno
Materiál - plast	Polyetylén	Průřez vodiče, max.	1 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	1,7 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	4,4 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------

kabelové oko, konec svorky VSRI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

