

**kabelové oko, konec svorky  
KQI-M10/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | KQI-M10/-6                                                                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">1492410000</a>                                                                     |
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4050118302363                                                                                  |
| Mnž.            | 100 ks                                                                                         |

**kabelové oko, konec svorky  
KQI-M10/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 2,85 g |
|----------------|--------|

**Konektory**

|                             |                   |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Délka připojení (l)         | 28 mm             | Identifikační barva         | žlutá barva       |
| Materiál - plast            | PC                | Otvor                       | M10               |
| Průřez vodiče, max.         | 6 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.         | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 3,6 mm            | Vnitřní průměr objímky (d2) | 10,5 mm           |
| Vnitřní průměr objímky (d4) | 6,4 mm            | Vnější průměr hřídele (d3)  | 18 mm             |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-12 |            |             |

**Osvědčení**

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**Soubory ke stažení**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                |

### kabelové oko, konec svorky KQI-M10/-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

