


**SwitchMark
SM DIA 60-22 MM GE VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Ochrana před nesprávným použitím: SM**

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

Vaše výhody s MultiMark

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM DIA 60-22 MM GE VPE100
Objednací číslo	2497030000
Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118508536
Mnž.	100 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

SwitchMark SM DIA 60-22 MM GE VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	0,384 g	Průměr	60 mm

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Rozsah provozní teploty	-40... 120 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí

Značky na přístroje

Průměr	60 mm
--------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

SwitchMark SM DIA 60-22 MM GE VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

