


ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Značky na zařízení Weidmüller umožňují uživatelům splňovat požadavky předpisů o povinném označování vybavení.

Uživatelé si tam mohou označit štítky zařízení sami pomocí vhodného softwaru a kompatibilní tiskárny. ESG je vyzkoušená a otestovaná značka ve formátu MultiCard. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

ESG 9/26 SCM-I MC... pro značení zásuvek relé RIDERSERIES RCM:

- Připojitelné značky MultiCard
- Připojitelné na všech 4 úrovních reléového konektoru
- Možnost tisku na zařízení PrintJet

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/26 SCM-I MC NE WS
Objednávací číslo	2558330000
Verze	ESG, Značky na přístroje x 26 mm, Barevný: Bílá
GTIN (EAN)	4050118569049
Mnž.	80 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

**ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Čistá hmotnost	0,963 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
---------	------	------------------------------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
-----------------	----------------------

Datový list

**ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

