

ES EPG 60/HPG AEH 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 1,5 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25
Objednací číslo	2577810000
Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118590722
Mnž.	1 ks

ES EPG 60/HPG AEH 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	25 g
----------------	------

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	22	Průřez měděného krimpovaného spoje	25
Šířka krimpování	22 mm		

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars
-----------------	--

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		