

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE SE 3-4 SML GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ať je velký nebo malý průměr kabelu - Cabtite vždy nabízí správnou těsnicí vložku.

Kónický tvar těsnicích prvků umožňuje, aby předem umístěné zacvakávací vložky byly snadno zatlačeny zevnitř směrem ven, spolehlivě utěsňují meziprostory a zajišťují odlehčení zatížení podle DIN EN 62444. Těsnicí vložky v kombinaci s rámem dosahují stupně krytí IP 66. Díky své šterbinové konstrukci s řezem vlny je zvláště vhodný pro předem smontované kabely.

- Černé těsnicí vložky jsou určeny pro obzvláště vysokou provozní teplotu a poskytují třídu požární bezpečnosti UL 94 HB
- Šedé těsnicí prvky vyhovují třídě požární bezpečnosti UL 94 V0 a jsou proto vhodné pro požadavky železničního průmyslu
- Použitím více vložek mohou být přes těsnicí prvek vedeny dva nebo více kabelů, stejně jako speciální kabely

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE SE 3-4 SML GY
Objednací číslo	2583400000
Verze	Těsnicí prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Světle šedá, Výška: 17.7 mm, Šířka: 20.7 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616958
Mnž.	10 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE SE 3-4 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	20,7 mm	Délka (v palcích)	0,815 inch
Šířka	20,7 mm	Šířka (v palcích)	0,815 inch
Výška	17,7 mm	Výška (v palcích)	0,697 inch
Hloubka	17,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,697 inch
Čistá hmotnost	7,28 g		

Všeobecné informace

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Těsnící prvek	1 malý těsnící prvek
Vnější průměr kabelu, min.	3 mm	Vnější průměr kabelu, max.	4 mm
Halogen	Ne	Silikon	Ne
Materiál	TPE		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000879	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-14-44-21	eClass 9.0	27-14-44-21

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Cabtite Installation Instructions