

**THM
THM EL VIN 15 WS 2L 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Délku pro jakoukoliv šířku lze přesně nakonfigurovat pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM EL VIN 15 WS 2L 30M
Objednací číslo	1307670000
Verze	THM, Značky na přístroje, 15, Bílá
GTIN (EAN)	4050118109870
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

**THM
THM EL VIN 15 WS 2L 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	239 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Délka	30 000 mm
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Materiál	Vinylová fólie
Metoda tisku	Termotransfer	Počet na list	1
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Schválení podle UL 969	Ne	Verze	Kontinuální, Samolepicí

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

THM
THM EL VIN 15 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

