# SwitchMark
# SM 35/18 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SM je štítek MultiCard pro značení řídících a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic nebo MC-Mobilo

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | SM 35/18 K MC NE WS |
| Objednací číslo | 1336690000 |
| Verze | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 35 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118141139 |
| Mnž. | 40 ks |
| kompatibilní tiskárna | 1324380000 |

# Datový list

## SwitchMark
## SM 35/18 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 35 mm | Šířka (v palcích) | 1,378 inch |
| Výška | 18 mm | Výška (v palcích) | 0,709 inch |
| Hloubka | 1 mm | Hloubka (v palcích) | 0,039 inch |
| Čistá hmotnost | 2,78 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Materiál | Polyamid 66 | Rozsah provozní teploty | -40…100 °C |
| Verze | Samolepicí | Šířka | 35 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9,1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

**SwitchMark**
**SM 35/18 K MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy

