

**PAC
PAC-UNIV-HE20-F-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Všeobecné objednací údaje

Typ	PAC-UNIV-HE20-F-1M
Objednací číslo	1349790010
Verze	Předem smontovaný kabel, PAC
GTIN (EAN)	4032248161003
Mnž.	1 ks

PAC PAC-UNIV-HE20-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 80 g

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²)	Konektor rozhraní	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 20P
Počet pólů, min.	20 pólů	Vnější průměr	8,6 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Délka kabelu	1 m
Materiál	PVC	Průřez vodiče	0,14 mm ²

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 150 mΩ/m

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.1	27-24-22-20
eClass 9.0	27-24-22-20		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)
Uživatelská dokumentace [Colours chart](#)