

**PROtop  
PRO COM CAN OPEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zdroje společnosti Weidmüller se již dávno osvědčily v napájení elektrických modulů.

Lze je bezpečně použít i v drsných průmyslových podmínkách, v malých podnicích i v obytných oblastech a mají mezinárodní certifikace. Společnost Weidmüller poskytuje napájecí zdroje a další komponenty pro průmyslové aplikace:

- Neregulované napájecí zdroje
- Primární spínací napájecí zdroje
- Převodníky DC/DC
- UPS kontrolní moduly
- Elektronické pojistky

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PRO COM CAN OPEN
Objednací číslo	<a href="#">2467320000</a>
Verze	
GTIN (EAN)	4050118482225
Mnž.	1 ks

**PROtop  
PRO COM CAN OPEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Výška	74,4 mm	Výška (v palcích)	2,929 inch
Hloubka	33,6 mm	Hloubka (v palcích)	1,323 inch
Váha	36 g	Čistá hmotnost	76 g

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-25 °C...70 °C	Skladovací teplota	

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Systémová data**

Protokol sběrnice	CANopen	Rozhraní	PROtop propojovací rozhraní
Typ modulu	nasouvací modul	Typ připojení	2x zásuvné konektory RJ45

**Všeobecné údaje**

Provozní teplota	-25 °C...70 °C	Stupeň krytí	IP20
Váha	36 g		

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC001604	eClass 6.2	27-04-90-04
eClass 9,1	27-04-07-92	eClass 9.0	27-24-26-08

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Declaration of Conformity DE_PA5600_180206_001.pdf</a>
Software	<a href="#">EDS File</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>