

HSS 3.2-9.5 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kontinuální smršťovací pouzdra TwinMark lze označit během vteřin pomocí tisku tepelným přenosem. Délku značek lze jednotlivě upravit a smrštit na vodič v závislosti na počtu znaků a dostupném místě. Po importu dat do našeho softwaru M-Print® PRO a tisku na tiskárně THM Plus S se smršťovací pouzdro perforuje na požadovanou délku a je připraveno k okamžitému použití. U cívek s materiálem pro tisk nad 30 m je potřeba použít externí držák cívky (1302920000).

Všeobecné objednací údaje

Typ	HSS 3.2-9.5 EL Y13M
Objednací číslo	1489570000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 9.5 mm, x 15.1 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118299199
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	13 000 mm	Délka (v palcích)	511,81 inch
Šířka	15,1 mm	Šířka (v palcích)	0,594 inch
Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Čistá hmotnost	182 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
Délka	13 000 mm	Halogen	Ano
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
Šířka	15,1 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ano
Průřez vodiče, max.	16 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Rychlost smršťování	3:1	Vnější prům. vodiče	3.2 - 9.5 mm
Vnější prům. vodiče, max.	9,5 mm	Vnější prům. vodiče, min.	3,2 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

