

**MetalliCard  
CC-M 27/70 2X3 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ                   | CC-M 27/70 2X3 AL                                      |
| Objednací číslo       | <a href="#">1500170000</a>                             |
| Verze                 | MetalliCard, Značky na přístroje, 27 x 70 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN)            | 4050118308914                                          |
| Mnž.                  | 80 ks                                                  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                             |

## MetalliCard CC-M 27/70 2X3 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 70 mm  | Šířka (v palcích)   | 2,756 inch |
| Výška          | 27 mm  | Výška (v palcích)   | 1,063 inch |
| Hloubka        | 0,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,02 inch  |
| Čistá hmotnost | 2,56 g |                     |            |

### Obecné údaje

|          |                          |                         |                 |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Barevný  | Stříbrná                 | Doporučená odvětví      | Energie, Proces |
| Materiál | Pochromovaný hliník (AL) | Rozsah provozní teploty | -55... 130 °C   |
| Šířka    | 70 mm                    |                         |                 |

### Značky na přístroje

|                      |      |
|----------------------|------|
| Průměr vyvrtané díry | 3 mm |
|----------------------|------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>         |

### MetalliCard CC-M 27/70 2X3 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

