

PZ RK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.**

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihránné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm²

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ RK 10/120
Objednací číslo	1500450000
Verze	10mm ² , 120mm ²
GTIN (EAN)	4050118309065
Mnž.	1 ks

PZ RK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Hloubka	660 mm	Hloubka (v palcích)	25,984 inch
Váha	4 100 g	Čistá hmotnost	3 760 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm
------------------	------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, min.	10 mm ²	Krimpovací rozsah, max.	120 mm ²
-------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------