

ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Značky na zařízení Weidmüller umožňují uživatelům splňovat požadavky předpisů o povinném označování vybavení.

Uživatelé si tam mohou označit štítky zařízení sami pomocí vhodného softwaru a kompatibilní tiskárny. ESG je vyzkoušená a otestovaná značka ve formátu MultiCard. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

ESG 9/26 SCM ECO MC... pro značení zásuvek relé D-SERIES DRM:

- Připojitelné značky MultiCard
- V závislosti na zásuvce relé lze připojit až na 4 úrovně
- Další možnost připojení značky na plastovou příchytanou sponu: SCM CLIP P
- Možnost tisku na zařízení PrintJet

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS
Objednávací číslo	1520980000
Verze	ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá
GTIN (EAN)	4050118327939
Mnž.	80 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	0,963 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		

Obecné údaje

Materiál	PA 66	Barevný	Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list

**ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

