

CMA-3151-100-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zásuvné proudové převodníky jsou zejména vhodné pro instalaci na přípojnicích.

Výhody:

- Bezšroubový systém připojení se svorkou s tažnou pružinou.
- Časově úsporné připojení pro pevné a pružné vodiče.
- Odolné proti nárazům a otřesům, velké mechanické přídržné síly.
- Vysoká proudová odolnost

Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-3151-100-AO-24DC-05
Objednací číslo	1531940000
Verze	Proudový měřicí převodník, Primární proud: 100 A, Sekundární proud : 4 - 20 mA, 1 VA, Tolerance class: 0,5
GTIN (EAN)	4050118337211
Mnž.	1 ks

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Výška	117,8 mm	Výška (v palcích)	4,638 inch
Hloubka	71 mm	Hloubka (v palcích)	2,795 inch
Čistá hmotnost	250 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	40 °C	Provozní teplota, min.	-5 °C
Provozní teplota	-5 °C...40 °C	Skladovací teplota	

Elektrické vlastnosti

Primární proud	100 A	Sekundární proud	4 - 20 mA
Sekundární proud, max.	20 mA	Sekundární proud, min.	4 mA
Tolerance class	0,5	Zátěž	1 VA

Rozměry živých vodičů

Kulatý vodič	28 mm	Lišta	30 x 10 mm
--------------	-------	-------	------------

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud	1,5 x I _{jmen.}
Třída izolace	E	I _{tepelný}	

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

CMA-3151-100-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**