

**THM  
THM MT30X 12/6 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Podobné ilustraci**

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                   | THM MT30X 12/6 WS                                     |
| Objednací číslo       | <a href="#">2466760000</a>                            |
| Verze                 | THM, Značky na přístroje, 6 x 12 mm, Bílá             |
| GTIN (EAN)            | 4050118480887                                         |
| Mnž.                  | 1 ks                                                  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

## THM THM MT30X 12/6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 12 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,472 inch |
| Výška          | 6 mm    | Výška (v palcích)   | 0,236 inch |
| Hloubka        | 0,05 mm | Hloubka (v palcích) | 0,002 inch |
| Čistá hmotnost | 170 g   |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |           |                         |                                 |
|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| Barevný                      | Bílá      | Halogen                 | Ne                              |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       | Lepidlo                 | Akrylátové lepidlo              |
| Materiál                     | Polyester | Metoda tisku            | Termotransfer                   |
| Počet na roli                | 10 000    | Rozsah provozní teploty | -40...150 °C                    |
| Schválení podle UL 969       | Ano       | Verze                   | Samolepicí, bez obsahu halogenů |
| Šířka                        | 12 mm     |                         |                                 |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9,1 | 27-40-06-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|