

ESG
ESG 6/17 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Zaručená dlouhá životnost: ESG**

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 6/17 MM WS VPE1000
Objednací číslo	2496790000
Verze	ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118506495
Mnž.	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

ESG ESG 6/17 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	0,013 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Počet na roli	1 000
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů	Šířka	17 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

ESG **ESG 6/17 MM WS VPE1000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

