

HS-FR 4.8-9.5/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HS-FR 4.8-9.5/25 MM Y
Objednávací číslo	2621650000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 9.5 mm, 24.9 x 15.1 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118625394
Mnž.	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000

HS-FR 4.8-9.5/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	15,1 mm	Šířka (v palcích)	0,594 inch
Výška	24,9 mm	Výška (v palcích)	0,98 inch
Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Čistá hmotnost	0,52 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55... 125 °C
Velikost pole na označení	15.1 x 24.9 mm	Šířka	15,1 mm

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez propojení AWG, max.	AWG 6	Průřez propojení AWG, min.	AWG 12
Průřez vodiče, max.	16 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Rychlost smršťování	2:1	Vnější prům. vodiče	4.8 - 9.5 mm
Vnější prům. vodiče, max.	9,5 mm	Vnější prům. vodiče, min.	4,8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

HS-FR 4.8-9.5/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

