

**HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y
Objednací číslo	<a href="#">2621690000</a>
Verze	Označení vodičů a kabelů, 9.5 - 19.1 mm, 24.9 x 30.4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118625356
Mnž.	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2430920000</a>

## HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	30,4 mm	Šířka (v palcích)	1,197 inch
Výška	24,9 mm	Výška (v palcích)	0,98 inch
Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Čistá hmotnost	0,8 g		

### Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55...125 °C
Velikost pole na označení	30.4 x 24.9 mm	Šířka	30,4 mm

### Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez propojení AWG, max.	AWG 2/0	Průřez propojení AWG, min.	AWG 6
Průřez vodiče, max.	70 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>
Rychlost smršťování	2:1	Vnější prům. vodiče	9.5 - 19.1 mm
Vnější prům. vodiče, max.	19,1 mm	Vnější prům. vodiče, min.	9,5 mm

### Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**