

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Objednávky pouze na
požádání



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CRIMPFIX LS PZ3
Objednávací číslo	9025300000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4008190380335
Mnž.	1 ks

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18,11 inch
Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Váha	31 kg	Čistá hmotnost	35 000 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	12/14/16 mm
Délka nalisování koncovek	6/8/10 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ²	Spotřební materiál	kabelové koncovky na vodiče

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9,1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke staženíUživatelská dokumentace [Manual](#)