

SAI-T-5S-PARA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Y- rozvaděče se používají ke spojení a rozvodu více signálů pro úsporu místa.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-T-5S-PARA
Objednací číslo	1009370000
Verze	Konektor Y, M12
GTIN (EAN)	4032248713622
Mnž.	1 ks

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 30 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Obecné údaje

Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Kabelové vývodky	M 12	Kódování	A
Materiál kontaktu	CuSn	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Připojovací závit	M12
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	Stupeň krytí	IP67
Vnější prům. vodiče	-	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9,1	27-44-01-06	eClass 9.0	27-44-01-06

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení

