

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9
Objednací číslo	1233320000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, PG 9, Počet pólů: 5, 2 m
GTIN (EAN)	4050118016765
Mnž.	1 ks

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 76 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101 Č. osvědčení (cURus) E307231

Obecné údaje

Délka kabelu	2 m	Délka vlákna / kabelu	2 m
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Kabelové vývodky	PG 9
Kódování	A	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Průřez jádra	0,34 mm ²
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Vnější prům. vodiče	1.5 - 1.7mm
Vnější prům. vodiče, max.	1,7 mm	Vnější prům. vodiče, min.	1,5 mm
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638 eClass 6.2 27-26-07-02
 eClass 9,1 27-44-03-09 eClass 9.0 27-44-03-09

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení







Schéma pólů



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

