

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
Objednací číslo	1353790000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, PG 9, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118156522
Mnž.	1 ks

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 23 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Délka vlákna / kabelu	0,2 m	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovité napětí	250 V (3- and 4-pole) / 60 V (5-pole)
Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Kabelové vývodky	PG 9
Kódování	A	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Průřez jádra	18 AWG
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma pólů**