

**SAIS-WDF-4-M20-T-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ             | SAIS-WDF-4-M20-T-COD                                        |
| Objednací číslo | <a href="#">1392710000</a>                                  |
| Verze           | Průchodka skrz panel, Počet pólů: 4, Kódování: T, M12, 60 V |
| GTIN (EAN)      | 4050118193374                                               |
| Mnž.            | 1 ks                                                        |

## SAIS-WDF-4-M20-T-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 28 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Standardy

Č. osvědčení (cURus) E307231

### Obecné údaje

|                      |                     |                       |                      |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Cykly zapojování     | ≥ 100               | Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek   |
| Izolační síla        | 10 <sup>8</sup> Ω   | Jmenovité napětí      | 60 V                 |
| Jmenovité napětí     | 60 V                | Jmenovitý proud       | 12 A                 |
| Jmenovitý proud      | 12 A                | Kabelové vývodky      | M 20                 |
| Kódování             | T                   | Materiál kontaktu     | CuZn                 |
| Povrch kontaktu      | Pozlacené           | Počet pólů            | 4                    |
| Průřez vodiče, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Připojení stínění    | Ne                  | Připojovací závit     | M12                  |
| Rozsah teplot krytu  | -40 ... +85 °C      | Stupeň krytí          | IP67                 |
| Typ připojení        | Šroubové připojení  | Vnější prům. vodiče   | -                    |
| Závažnost znečištění | 3                   |                       |                      |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002925    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9,1 | 27-44-01-06 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-06 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIS-WDF-4-M20-T-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Schéma pólů**