

SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9
Objednací číslo	1467770000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4050118273618
Mnž.	20 ks

SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 9,35 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)	Jmenovitý proud	4 A
Jmenovitý proud	4 A (4 a 5 pólů)/ 2 A (8 pólů)/ 1,5 A (12 pólů)	Kódování	A
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-20 ... +90 °C
Stupeň krytí	IP67, plně nainstalované	Typ připojení	Patice
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002638
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-03-09
eClass 9.0	27-44-03-09		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	STEP

SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma pólů**