

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD
Objednací číslo	2530760000
Verze	Výkonový konektor, M12 konektor samice
GTIN (EAN)	4050118540581
Mnž.	1 ks

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	49 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	500	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	63 V	Jmenovitý proud	12 A
Kódování	L	Počet pólů	5
Průměr kabelu, max.	13,5 mm	Průměr kabelu, min.	5,8 mm
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí		Typ připojení	Připojení s odstraněním izolace (IDC)
	IP67, přišroubované		
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-01-03	eClass 9.0	27-44-01-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

