

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE GI I BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zasouvací zacvakávací vložky umožňují konfiguraci otvorů v rámu podle potřeby za účelem použití s malými nebo velkými těsnicími prvky. Slyšitelné „cvaknutí“ potvrzuje správnou instalaci. To znamená, že systém zavádění kabelů Cabtite je možné variabilně konfigurovat pro různé požadavky (kabely, vodiče, hadice, pneumatické a hydraulické linky).

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE GI I BK
Objednací číslo	2584320000
Verze	vložka sítě, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 17.5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616071
Mnž.	5 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	44 mm	Délka (v palcích)	1,732 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	17,5 mm	Výška (v palcích)	0,689 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	17,5 mm	Hloubka	17,5 mm
Hloubka (v palcích)	0,689 inch	Čistá hmotnost	2,7 g

Všeobecné informace

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Halogen	Ne
Silikon	Ne	Těsnění	TPE
Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	CabTite Installation Instructions