

**Šroubové svorníkové svorky
WTW 160X100 WF10/WF12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií připojovacího svorníku

Naše připojovací svorníky představují zavedenou a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí. Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují vysokou produktivitu při plánování a instalaci a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW 160X100 WF10/WF12
Objednací číslo	1314420000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Předělová deska, Tmavě béžová, 2 mm
GTIN (EAN)	4050118117578
Mnž.	20 ks

**Šroubové svorníkové svorky
WTW 160X100 WF10/WF12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0,079 inch
Výška	160 mm	Výška (v palcích)	6,299 inch
Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3,937 inch
Rozměr při montáži – šířka	2 mm	Čistá hmotnost	52,75 g

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska
-------	---------------------------

Údaje materiálu

Barevný	Tmavě béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
---------	--------------	------------------------------	-----

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Příchytka	Ne
-------------------	--------------	-----------	----

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9,1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks