

**kabelové oko, konec svorky
KQIG-M5/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC
nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQIG-M5/-10
Objednací číslo	1491330000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301335
Mnž.	50 ks

kabelové oko, konec svorky KQIG-M5/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	3,08 g
----------------	--------

Konektory

Délka připojení (l)	24,1 mm	Identifikační barva	červená barva
Izolace	K dispozici	Materiál - plast	PA
Otvor	C 5	Průřez vodiče	10 mm ²
Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	4,5 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	5,3 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	8 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	10,5 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky KQIG-M5/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

