

**kabelové oko, konec svorky
KSI/4,0-6,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSI/4,0-6,0
Objednací číslo	1491420000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300994
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky
KSI/4,0-6,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	1,87 g
----------------	--------

Konektory

Délka 1 (l1)	27 mm	Délka 2 (l2)	11 mm ²
Identifikační barva	žlutá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	3,6 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	6,4 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	2,8 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

