

kabelové oko, konec svorky VSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/ PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTI/0,5-1,0
Objednací číslo	1491550000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301731
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky
VSTI/0,5-1,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 1,23 g

Konektory

Délka 1 (l1)	25 mm	Délka 2 (l2)	15 mm ²
Identifikační barva	červená barva	Izolace	Plně izolováno
Materiál - plast	PC	Průřez vodiče, max.	1 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	1,6 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	4,1 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datový list**kabelové oko, konec svorky
VSTI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**