

**kabelové oko, konec svorky
KQI-M2,5/-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQI-M2,5/-1
Objednací číslo	1492150000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky KQI-M2,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,71 g
----------------	--------

Konektory

Délka připojení (l)	17 mm	Identifikační barva	červená barva
Materiál - plast	PC	Otvor	M 2.5
Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	1,6 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	2,7 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	4 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	6 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky KQI-M2,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

