

**kabelové oko, konec svorky  
KQI-M4/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | KQI-M4/-1                                                                                        |
| Objednací číslo | <a href="#">1492200000</a>                                                                       |
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4050118302301                                                                                    |
| Mnž.            | 100 ks                                                                                           |

## kabelové oko, konec svorky KQI-M4/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 0,802 g |
|----------------|---------|

### Konektory

|                             |                   |                             |                     |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Délka připojení (l)         | 18 mm             | Identifikační barva         | červená barva       |
| Materiál - plast            | PC                | Otvor                       | M 4                 |
| Průřez vodiče, max.         | 1 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 1,6 mm            | Vnitřní průměr objímky (d2) | 4,3 mm              |
| Vnitřní průměr objímky (d4) | 4 mm              | Vnější průměr hřídele (d3)  | 8 mm                |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-12 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                |

### kabelové oko, konec svorky KQI-M4/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

