

**kabelové oko, konec svorky  
KQIG-M6/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC  
nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | KQIG-M6/-1                                                                                       |
| Objednací číslo | <a href="#">1492590000</a>                                                                       |
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4050118302318                                                                                    |
| Mnž.            | 100 ks                                                                                           |

**kabelové oko, konec svorky  
KQIG-M6/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 1,03 g |
|----------------|--------|

**Konektory**

|                             |                     |                             |                   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| Délka připojení (l)         | 21 mm               | Identifikační barva         | červená barva     |
| Izolace                     | K dispozici         | Materiál - plast            | PC                |
| Otvor                       | C 6                 | Průřez vodiče, max.         | 1 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.         | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 1,6 mm            |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 6,5 mm              | Vnitřní průměr objímky (d4) | 4 mm              |
| Vnější průměr hřídele (d3)  | 11 mm               |                             |                   |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-92 |            |             |

**Osvědčení**

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**Soubory ke stažení**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                |

### kabelové oko, konec svorky KQIG-M6/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

