

**kabelové oko, konec svorky
VSTN-M1/-1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN-M1/-1,5
Objednací číslo	1497340000
Verze	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306910
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky
VSTN-M1/-1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Váha	0,12 g	Čistá hmotnost	1,21 g
------	--------	----------------	--------

Konektory

Délka připojení (l)	15 mm	Izolace	není k dispozici
Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	1 mm ²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	1,9 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	3,9 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------

kabelové oko, konec svorky VSTN-M1/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

