

**kabelové oko, konec svorky
KWPN-M10/-50 90**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M10/-50 90
Objednací číslo	1497610000
Verze	kabelové oko, konec svorky, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307078
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky KWPN-M10/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	4,82 g	Čistá hmotnost	48,17 g
------	--------	----------------	---------

Technické údaje

Verze	DIN řada 46235, 90°
-------	---------------------

Konektory

Délka hřídele (a)	28 mm	Délka připojení (l)	21,8 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M10
Průřez vodiče	50 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	9,8 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	10,5 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	14,5 mm
Šířka příruby (b)	22 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.1	27-40-02-03
eClass 9.0	27-40-02-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

kabelové oko, konec svorky KWPN-M10/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

