

**kabelové oko, konec svorky  
KP-M8/-120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje  
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického  
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Typ             | KP-M8/-120                                      |
| Objednací číslo | <a href="#">1498480000</a>                      |
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4050118307900                                   |
| Mnž.            | 50 ks                                           |

## kabelové oko, konec svorky KP-M8/-120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|      |         |                |         |
|------|---------|----------------|---------|
| Váha | 11,35 g | Čistá hmotnost | 112,6 g |
|------|---------|----------------|---------|

### Technické údaje

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Verze | DIN řada 46235,<br>standardní |
|-------|-------------------------------|

### Konektory

|                             |         |                             |                     |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| Délka hřídele (a)           | 35 mm   | Délka připojení (l)         | 70 mm               |
| Identifikační číslo Cu      | 20 K    | Izolace                     | není k dispozici    |
| Otvor                       | M8      | Průřez vodiče               | 120 mm <sup>2</sup> |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 15,5 mm | Vnitřní průměr objímky (d2) | 8,4 mm              |
| Vnější průměr hřídele (d3)  | 21 mm   | Šířka příruby (b)           | 31 mm               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001050    | ETIM 6.0   | EC001050    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.1 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-03 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                |

### kabelové oko, konec svorky KP-M8/-120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

