

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
Objednací číslo	2434700000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, M 16, Počet pólů: 5, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118446524
Mnž.	1 ks

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 30 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Délka kabelu	0,5 m	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovité napětí	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
Jmenovitý proud	4 A	Kabelové vývodky	M 16
Kódování	B	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Připojovací závit	M12
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9, 1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma pólů**