

RKDG D18 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpávky, zásuvné konektory, zamykací prvky a
mnoho dalších.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RKDG D18 WG PT6
Objednací číslo	2491870000
Verze	FieldPower®, Těsnicí vložka, přibližně, IP54, 18.5 - 20.5 mm
GTIN (EAN)	4050118501537
Mnž.	10 ks

RKDG D18 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	21,8 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota

Skladovací teplota

Všeobecné údaje

Barevný	Černá	Bez obsahu silikonu	Ano
Halogen	Ne	Materiál	EPDM
Stupeň krytí	IP54	Tloušťka	18 mm
Typ linky	přibližně	Upínací rozsah, max.	20,5 mm
Upínací rozsah, min.	18,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002498	eClass 6.2	23-07-16-90
eClass 9,1	27-14-25-90	eClass 9.0	27-14-11-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
-----------------	----------------------