



Skříňka pro povrchovou montáž, izolovaný materiál, se šrouby z nerezové oceli, Montážní místa 1, 1 x 30,5

Typ **M30-FI1**
Catalog No. **197235**

Dodavatelský program

| | | | |
|---|--|-------|---|
| Základní funkce příslušenství | | | Skříňky pro povrchovou montáž |
| Kryt | | | izolovaný materiál |
| | | | se šrouby z nerezové oceli |
| Montážní místa | | Počet | 1 |
| Připravené otvory (k vylomení) pro kabelové vstupy | | | |
| Vstup pro kabel | | | zadní: 1 x M20 boční: 1 x M20 |
| Stupeň krytí | | | IP66, IP67, IP69 |
| Rázová pevnost | | | IK06 podle ČSN EN 50102 |
| Barva | | | |
| | | | |
| Číslo RAL | | | RAL 7035 |
| barva | | | spodní kryt antracitový |
| Připojení na SmartWire-DT | | | ne |
| Použitelný pro | | | 1 x Ø 30,5 |
| Použitelné pro | | | (Podsvícená) tlačítka (Podsvícené) přepínače Klíčem ovládaná tlačítka Kontrolka Tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ/VYPNUTÍ se žlutou sadou adaptérových kroužků M22Y-R30 s kontaktními prvky s plochými zadními povrchy M22-FK... LED prvky s plochými zadními povrchy M22-FLED-... |

Technická data

Všeobecně

| | | | |
|----------------|--|----|------------------|
| Stupeň krytí | | | IP66, IP67, IP69 |
| Okolní teplota | | | |
| Otevřený | | °C | -25 - +70 |

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| | | | |
|--|--|----|-------------------------|
| Technické údaje pro ověření konstrukce | | | |
| Provozní teplota okolí min. | | °C | -25 |
| Provozní teplota okolí max. | | °C | 70 |
| Rázová pevnost | | | IK06 podle ČSN EN 50102 |

Technická data podle ETIM 7.0

| |
|---|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200) |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Skřín pro ovládací a signalizační zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014]) |

| | | | |
|-----------------------------|--|----|--------------------------|
| Number of command positions | | | 1 |
| Construction type housing | | | Surface mounting housing |
| Material housing | | | Plastic |
| Material quality housing | | | Other |
| Diameter openings | | mm | 30 |
| Colour housing cover | | | Grey |
| Degree of protection (IP) | | | IP67/IP69K |
| Degree of protection (NEMA) | | | 4X |
| Width | | mm | 43 |
| Height | | mm | 131.5 |
| Depth | | mm | 44 |

aprobase,

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Product Standards | | | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | | | E29184 |
| UL Category Control No. | | | NKCR |
| CSA File No. | | | 012528 |
| CSA Class No. | | | 3211-03 |
| North America Certification | | | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | | | UL/CSA Type 1, 3R, 4X |



