




Skříňka pro povrchovou montáž, izolovaný materiál, se šrouby z nerezové oceli, Montážní místa 2, 2 x 30,5

Typ M30-FI2
Catalog No. 197236

Dodavatelský program

Základní funkce příslušenství		Skříňky pro povrchovou montáž
Kryt		izolovaný materiál
		se šrouby z nerezové oceli
Montážní místa	Počet	2
Připravené otvory (k vylomení) pro kabelové vstupy		
Vstup pro kabel		zadní: 1 x M20 boční: 2 x M20 (1 x na každé straně)
Stupeň krytí		IP66, IP67, IP69
Rázová pevnost		IK06 podle ČSN EN 50102
Barva		
		
Číslo RAL		RAL 7035
barva		spodní kryt antracitový
Připojení na SmartWire-DT		ne
Použitelný pro		2 x Ø 30,5
Použitelné pro		(Podsвіcená) tlačítka (Podsвіcené) přepínače Klíčem ovládaná tlačítka Kontrolka Tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ/VYPNUTÍ se žlutou sadou adaptérových kroužků M22Y-R30 S kontakty s plochými zadními povrchy M22-FK... LED prvky s plochými zadními povrchy M22-FLED-...

Technická data

Všeobecně

Stupeň krytí		IP66, IP67, IP69
Okolní teplota		
Otevřený	°C	-25 - +70

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce		
Provozní teplota okolí min.	°C	-25
Provozní teplota okolí max.	°C	70
Rázová pevnost		IK06 podle ČSN EN 50102

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Skřín pro ovládací a signalizační zařízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])			
Number of command positions			2
Construction type housing			Surface mounting housing
Material housing			Plastic
Material quality housing			Other
Diameter openings		mm	30
Colour housing cover			Grey
Degree of protection (IP)			IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)			4X
Width		mm	43
Height		mm	188
Depth		mm	44

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 1, 3R, 4X

Rozměry

