

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## 1906 BUBBLE PENDANT 300x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Vnitřní skleněné svítidlo, vintage provedení, objímka E27, okrouhlý tvar stínidla



---

### DRUH POUŽITÍ

- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)
- Bary, restaurace

---

### VÝHODY PRODUKTU

- Snadná a rychlá instalace

---

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Dostupné v různých barvách




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Parametry

Provozování	Mains voltage
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

## Rozměry &amp; váha



Šířka	100,0 mm
Průměr	300,0 mm
Výška	1570 mm
Váha výrobku	1400,00 g

## Barvy &amp; materiály

Výrobní materiál	GLASS
Barva těla svítidla	SMOKE-GREY
Barva produktu	SMOKE-GREY
Výrobní materiál obalu	Glass

## Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
-----------------------	-------------

## Další údaje o produktu

Produktová poznámka	Available from April 2019
---------------------	---------------------------

## Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Terminal
Označení objímky	E27

## Certifikáty &amp; standardy

<b>Třída ochrany</b>	I
<b>Druh ochrany</b>	IP20
<b>Standardy</b>	CEEACREACH

## VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdroje světla nejsou součástí balení
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075217362	Folding carton box 1	373 mm x 373 mm x 398 mm	1908,00 g	55.37 dm <sup>3</sup>
4058075217379	Shipping carton box 4	760 mm x 760 mm x 410 mm	11310,00 g	236.82 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.