

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Vnitřní svítidlo, průmyslový design, vintage provedení, objímka E27

DRUH POUŽITÍ

- Obývací prostory (obývací pokoje, jídelny, ložnice atd.)
- Bary, restaurace

VÝHODY PRODUKTU

- Snadná a rychlá instalace

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Snížený industriální design




TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Provozování	Mains voltage
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

Rozměry & váha



Délka	150,0 mm
Výška	375,0 mm
Váha výrobku	950,00 g

Barvy & materiály

Výrobní materiál	GLASS
Výrobní materiál obalu	Glass

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
------------------------------	-------------

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	Available from April 2019
----------------------------	---------------------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Plug, EU
Označení objímky	E27

Certifikáty & standardy

Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20
Standardy	CEEACREACH

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdroje světla nejsou součástí balení
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075217102	Folding carton box 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Shipping carton box 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.