

PAC C300-32B-320B-2S-M34-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Předem zapojené kabely umožňují jednoduché, rychlé a bezchybné připojení Honeywell C300 IOTA (vstupní-výstupní svorkové sestavy) a FTA (periferní svorkové sestavy) od společnosti Weidmüller.

Kabely mohou být dodány s jednoduchými nebo dvojitými konektory nebo s volnými konci a dutinkami. Kryt zjednodušuje manipulaci a poskytuje robustní připojení s IOTA. Také umožňuje použití kabelů různých velikostí a délek do 50 m.

Všeobecné objednací údaje

K dispozici do	2014-05-20
Typ	C300-32B-320B-2S-M34-1M
Objednací číslo	7789888010
Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm ²
GTIN (EAN)	4032248130412
Mnž.	1 ks

PAC
C300-32B-320B-2S-M34-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	525 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Konektor rozhraní	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Počet pólů, min.	32 pólů	Vnější průměr	13,9 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Délka kabelu	1 m
Materiál	PVC	Průřez vodiče	0,34 mm ²

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	4 A	Odpor	≤ 57 mΩ/m
Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9,1	27-24-22-20	eClass 9.0	27-24-22-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------