

MONITORJOY-VIEW 13

MOBILE IPS S OSTRÝM ROZLIŠENÍM FULL HD PRO
PRVOTŘÍDNÍ DIVÁCKÝ ZÁŽITEK

JOY-IT

SPECIÁLNÍ FUNKCE

- ✓ Přenosný displej IPS s rozlišením Full HD
- ✓ 10bodová vícedotyková obrazovka
- ✓ Velmi tenký design s integrovaným stereofonním systémem reproduktory
- ✓ Robustní hliníkové pouzdro
- ✓ Ideální pro práci a cestování
- ✓ Řešení s jedním kabelem: Jednoduché nastavení kompatibilních zařízení přes jediný port USB-C
- ✓ Přídavná audio zásuvka pro připojení sluchátek nebo reproduktorů



Joy-View je dokonalým společníkem pro jakékoli použití - ať už v práci, nebo na cestách. Díky přenosnému IPS displeji a ostrému Full HD rozlišení vám nabízí skvělý obraz, který zobrazí váš obsah v živých barvách a působivě čistě. Desetibodová vícedotyková obrazovka zajišťuje intuitivní ovládání a otevírá zcela nový způsob interakce - Ideální pro kreativní práci.

Díky svému ultratenkému designu s integrovaným stereofonním zvukem se Joy-View dokonale začlení do jakéhokoli prostředí. Jeho robustní hliníkové pouzdro je nejen stylové, ale také odolné pro použití na cestách. Díky jednokabelovému řešení přes USB-C můžete jednoduše a snadno připojit notebook, chytrý telefon nebo jiná kompatibilní zařízení - napájení a přenos obrazu probíhají jediným kabelem.

Port mini HDMI navíc nabízí další flexibilitu pro připojení herní konzole nebo jiných zařízení.

Příložené chytré pouzdro spolehlivě chrání displej Joy-View při přepravě a slouží také jako stabilní stojan, takže displej je vždy v bezpečí a připraven k použití. Přídavná audio zásuvka vám také umožní připojit sluchátka nebo externí reproduktory a vytvořit tak dokonalý audiovizuální zážitek.

Ať už jako druhá obrazovka k počítači, nebo jako mobilní displej, Joy-View promění váš chytrý telefon ve výkonný notebook během okamžiku - bez nákladného dalšího vybavení. Díky své flexibilitě a prvotřídním funkcím nabízí Joy-View nesrovnatelný uživatelský zážitek. Zůstaňte mobilní a produktivní za všech okolností, bez kompromisů.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Rozlišení	1920 x 1080
Velikost obrazovky	13,3" (33,78 cm)
Vstupy	Mini HDMI, Type-C, vstup napájení
Výstupy	3.5 mm konektor jack
Napájení	USB Type-C PD 5 - 20 V (řešení s jedním kabelem), USB Type-C (dvoukabelové řešení)
Třída energetické účinnosti	Třída A
Bydlení	Slitina hliníku
Chytré pouzdro	Chytré pouzdro, které je součástí dodávky, slouží jako ochrana i jako skládací stojan

FUNKCE DISPLEJE

Obnovovací frekvence	60 Hz
Kontrast	800:1
Jas	300 nitů
Typ obrazovky	TFT IPS LCD
Podsvícení	Podsvícení LED
Barvy	16.7 milionů barev, NTSC 72 %, sRGB až 100 %
Poměr stran	16:9
Úhel pohledu	178°
Reproduktor	Stereofonní reproduktor 8Ω2W

DALŠÍ INFORMACE

Provozní teplota	0 - 50 °C
Článek č.	JT-View13
Odeslané položky	Displej Joy-View, chytré pouzdro, 1,5 m kabel HDMI na miniHDMI, 1 m kabel USB-A na USB-C, 1 m kabel USB typu C na USB typu C, napájecí adaptér, adaptér HDMI na miniHDMI, čisticí hadřík
EAN	4250236818887
Číslo celního sazebníku	8473302000

