

### Objednávací název


**BT32XAS**

Ovládací prvek pro konstrukční řadu F25

### Vlastnosti

- Dvě fixní ovládací plochy otočené o 180°
- Směr působení obrácený (koncová poloha netlumená)
- Ochrana prstů

### Rozměry



### Technická data

#### Všeobecná data

Průměr kroužku	≤ 40 mm
Výška rozpěrného pojistného kroužku	≤ 6 mm

#### Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------	-------------------------------

#### Mechanická data

Průměr hřídele	< 31 mm
Výška hřídele	20 mm
Šablona upevňovacích otvorů	30 x 80 mm

#### Materiál

Kryt/skříň	1.4057
Kloboučková ucpávka	Polybutyltereftalát (1 ks, černá)
Upevňovací šroub	Nerez ocel V2A

Rozměry	200 g
---------	-------