



Objednávací název

CBB4-12GH70-E0

Vlastnosti

- 4 mm v jedné rovině
- Spínací vzdálenost nastavitelná potenciometrem
- Vhodný k použití v oblasti potravinářského průmyslu
- Odolný proti agresivním médiím

Příslušenství

BF 12

Montážní příruba, 12 mm

Technická data

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu		NPN
Spínací vzdálenost	s_n	4 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 2,88 mm
Typ výstupu		3-drát

Charakteristické hodnoty

Instalační podmínky		
A		0 mm
B		0 mm
C		15 mm
F		15 mm
Provozní napětí	U_B	10 ... 36 V stejnosměrné
Spínací frekvence	f	0 ... 50 Hz
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	$\leq 2,5$ V
Provozní proud	I_L	0 ... 100 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 12 mA
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

Indikace/ovládací prvky

Potenciometr	Nastavení citlivosti
--------------	----------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------	--------------------------------

Mechanické specifikace

Typ připojení	Kabel PUR , 2 m
Průřez žíly vodiče	0,34 mm ²
Materiál pouzdra	ušlechtilá ocel 1.4404 / AISI 316L
Čelní plocha	PEEK
Třída ochrany	IP65


Shoda s normami a směrnici

Shoda se standardy	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose


Rozměry



Připojení



Instalační podmínky



Datum vystavení: 2011-08-02 15:40 Datum vydání: 2018-11-23 210619_cze.xml