

DATOVÝ LIST - +M-MCS




Tlaková příruba, +připojení tlakoměru

Typ
Catalog No. **+M-MCS**
Alternate Catalog No. **001625**
-



Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Základní funkce		Tlaková příruba s přípojkou tlakoměru
		Objednáací č. při objednávce se základním přístrojem
Použitelný pro		MCS, MCSN(-V)



Poznámky

Připojení tlakoměru R ¼",

Tlaková přípojka vždy R ½" také u MCS

Upozornění Objednáací č. při objednávce se základním přístrojem

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce		
Provozní teplota okolí min.	°C	-25
Provozní teplota okolí max.	°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ec1@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])		
Type of accessory		Connection technique

aprobace,

Product Standards		CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.		12528
CSA Class No.		3211-06
North America Certification		CSA certified

