



Pojistková sada se zkratovací propojkou, D02, 63A, 400 V

Typ **Z-SLS/TR-SET**  
 Catalog No. **100660**

## Dodavatelský program

Product range			Fuse material
Basic function			Accessories
Basic function			Disconnecter kit
Použitelný pro			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			Snap-fit on DIN rail 1 set consists of: 3 switch conversion sets, 3 current codings, 1 plastic box The fuse switch-disconnector is thus converted to a switch-disconnector
Jmenovitý trvalý proud	$I_u$	a	63

## Technická data

### Elektrický

Jmenovité pracovní napětí	$U_e$	V	
jmenovité provozní napětí	$U_e$	V AC	400
Test voltage		kV	5
Jmenovitý trvalý proud	$I_u$	A	63

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	$I_n$	A	63
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	$P_{vid}$	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	$P_{vid}$	W	1
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	$P_{vs}$	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	$P_{ve}$	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55
			0

## Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Contact set