



Tyčové ovládání

Typ
Catalog No. STO-SW
Alternate Catalog No. 069608
CTX-STO-SWQ


Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Základní funkce			Sada pro pákové ovládání
			Rozsah dodávky: 1 držák 3 stavitelné kroužky 1 ovládací tyč (plast 120 cm) 2 šestihranné matice (plast)

Poznámky




Čerpání naplno:

Bod otáčení vlevo (stav při dodávce)



Čerpání naprázdno:

Bod otáčení vpravo



Případ 1

Ovládání může být pevně spojeno buď s ovládací pákou plovákového spínače (případ 1) nebo pevně spojeno s plovákem (případ 2). V 1. případě plovák unáší tyč a ovládací páku. V 2. případě plovák a tyč unáší ovládací páku. Poslední provedení by se mělo používat obzvlášť u kalových čerpadel.


Případ 2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.	°C	-25	
Provozní teplota okolí max.	°C	70	

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Type of electrical accessory			Other
Type of mechanical accessory			Other



Sada pro ovládání tyčkou:
vlevo: držák
vpravo: ovládací tyč